

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Lp.	Kategoria zamówienia	Przedmiot zamówienia	Opis parametrów technicznych lub opis parametrów równoważności	Rozmiar opakowania	Ilość opakowań
1	Materiały zużywalne mechanicznie	Uszczelka Viton DN 63CF VG63	Oring FPM / FKM / Viton (fluorowe - Kauczuk fluorowy) odporność na temperatury od -15°C do +200°C, ciśnienia w komorze rzędu 1E-12 mbar, niskie odkształcenia, duża odporność chemiczna (kwasy, siarczany, amoniak, chlorki, ługi, rozpuszczalniki organiczne i chemiczne),	1	1
2	Materiały zużywalne mechanicznie	Uszczelka Viton DN150CF	Oring FPM / FKM / Viton (fluorowe - Kauczuk fluorowy) odporność na temperatury od -15°C do +200°C, ciśnienia w komorze 1xE-12 mbar, niskie odkształcenia, duża odporność chemiczna (kwasy, siarczany, amoniak, chlorki, ługi, rozpuszczalniki organiczne i chemiczne)	1	1
3	Materiały zużywalne mechanicznie	Moliblok – holder do podłoży	4" wafer holder do 2" ¼ segment , materiał - molibden, kompatybilny do uchwytów mocujących w systemie MBE - w komorze wzrostów, w komorze załadowniczej (load lock) oraz analitycznej. Odporny na temperatury do 1500 st.C, dostosowany do pracy w ultra wysokiej próżni. Produkt wzorcowy wykonany na indywidualne zamówienie wg. specyfikacji producenta Systemu Epitaksji Wiązką Molekularną.	1	4
4	Materiały zużywalne mechanicznie	Moliblok – holder do podłoży	4" wafer holder do 2" ½ segment, molibden, kompatybilny do uchwytów mocujących w systemie - MBE - w komorze wzrostów, w komorze załadowniczej (load lock) oraz analitycznej. Odporny na temperatury do 1500 st.C, dostosowany do pracy w ultra wysokiej próżni. Produkt wzorcowy wykonany na indywidualne zamówienie wg. specyfikacji producenta Systemu Epitaksji Wiązką Molekularną.	1	4

5	Materiały zużywalne mechanicznie	Pierścień zabezpieczający	Molibdenowy pierścień zabezpieczający do molibloków 1,1". Kompatybilny do holderów na podłoża do Systemu Epitaksji Wiązką Molekularną. Odporny na temperatury do 1500 st.C, dostosowany do pracy w ultra wysokiej próżni.	1	20
6	Materiały zużywalne mechanicznie	Pierścień zabezpieczający	Molibdenowy pierścień zabezpieczający do molibloków 2". Kompatybilny do holderów na podłoża do Systemu Epitaksji Wiązką Molekularną. Odporny na temperatury do 1500 st.C, dostosowany do pracy w ultra wysokiej próżni.	1	10

16.08.18y. Dorowik